

Stößel rund

5.46.168.050/0209

Durchbruch Leiterplatte = Stößelgröße + 1 mm.



Einbaumaße

Stößel-Länge L	4,7 mm
für RACON Variante	RACON 8/12
Stößel-Durchmesser / Maß	14,5 mm

