

Stößel rund

5.46.169.061/0209

Durchbruch Leiterplatte = Stößelgröße + 1 mm.



Einbaumaße

Stößel-Länge L	1,5 mm
für RACON Variante	RACON 8
Stößel-Durchmesser / Maß	19 mm

