

# Relaissockel - PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 2966061

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



6,2 mm PLC-Sensor-Grundklemme mit Sensor-Versorgungsspannungverteilung (BB), Schraubanschluss, Eingangsspannung: 24 V DC, ohne Relais oder Solid-State-Relaisbestückung, Hinweis: Bei Bestückung mit Wechslerrelais ist nur der Schließer herausgeführt.



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918130831

## Technische Daten

Hinweis:

Nutzungsbeschränkung	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
----------------------	---------------------------------------------------------------------

## Maße

Breite	6,2 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	94 mm

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

## Eingangsdaten

Eingangsnennspannung $U_N$	24 V DC
Statusanzeige	LED
Schutzbeschaltung	Freilaufdiode, Verpolschutzdiode

## Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Anschlussart	Schraubanschluss

# Relaissockel - PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 2966061

## Technische Daten

### Anschlussdaten

Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

### Allgemein

Farbe	grün
Betriebsart	100 % ED
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603

### ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39121516

## Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GL / cULus Recognized /

### Approbationsdetails



# Relaissockel - PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 2966061

## Approbationen

cUL Recognized 

GOST 

GL

cULus Recognized 

## Zubehör

### Tragschiene

NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



## Relaissockel - PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 2966061

### Zubehör

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



# Relaissockel - PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 2966061

Zubehör

---

## Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935



## Klemmenmarker beschriftet

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



## Einspeisemodul

PLC-ESK GY - 2966508



## Trennplatte

# Relaissockel - PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 2966061

## Zubehör

PLC-ATP BK - 2966841



---

## Schraubwerkzeug

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



---

## Brücke

FBST 500-PLC RD - 2966786



---

FBST 500-PLC BU - 2966692



---

FBST 500-PLC GY - 2966838



## Relaissockel - PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 2966061

### Zubehör

FBST 6-PLC RD - 2966236



FBST 6-PLC BU - 2966812



FBST 6-PLC GY - 2966825



FBST 8-PLC GY - 2967688



### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>