

Schaltbrücke - SB-ME 2-6 - 3035755

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schaltbrücke, Länge: 21,2 mm, Breite: 12,3 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange

Produkteigenschaften

- ☒ Konturgleiche Durchgangsklemme verfügbar
- ☒ Übersichtlichkeit durch aufgedruckte Schaltsymbole
- ☒ Übersichtlichkeit
- ☒ Einfache Bedienung
- ☒ Kompakte Bauform
- ☒ Flexibel einsetzbares und umfangreiches Zubehör
- ☒ Sicheres Einrasten in den Endpositionen
- ☒ Kontaktierung mit Schraubklemmstellen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356521833

Technische Daten

Technische Daten

Farbe	grau/orange
Material	PA
Polzahl	2
Belastungsstrom maximal	25 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141111
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141140

Schaltbrücke - SB-ME 2-6 - 3035755

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140

ETIM

ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>