

Adapter - HC-NPT-3/4-M25 - 1686850

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Abbildung zeigt die Variante HC-NPT-1/2-M20

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
GTIN	4017918822712

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Allgemein

Material	Messing vernickelt
Material O-Ring	NBR
Gewindeart Anschlussseite	M25

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441

Adapter - HC-NPT-3/4-M25 - 1686850

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST 
--

Zeichnungen

Maßzeichnung

