

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-CC HESILED N 600 - 3048616

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherungsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 1,5 mm²- 25 mm², AWG: 16 - 4, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 690 V, Breite: 18 mm, Sicherungstyp: Class CC, Art der Sicherung: Glas, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356115988

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Sicherung	Class CC
Art der Sicherung	Glas
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	IIIb
Nennstrom I_N	32 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Nennspannung U_N	690 V (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)

Maße

Breite	18 mm
Länge	81 mm
Höhe NS 35/7,5	65,5 mm
Höhe NS 35/15	73 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	1,5 mm ²
------------------------------------	---------------------

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-CC HESILED N 600 - 3048616

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr max	25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	25 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	16
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	4
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	16 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	10 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	10 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	12 mm
Lehrdorn	B 6
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment min	2,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	3 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-CC HESILED N 600 - 3048616

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Listed / cUL Listed / GOST / GOST / cULus Listed /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm²/AWG/kcmil	18-6

UL Listed 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm²/AWG/kcmil	18-6

cUL Listed 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm²/AWG/kcmil	18-6

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-CC HESILED N 600 - 3048616

Approbationen

GOST 



cULus Listed 

Zubehör

Brücke

VS-UK 10,3-HESI N 3POL - 3048409



EB 56-18/L1-L2-L3 - 3009367



EB 56-18 - 3009299



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-CC HESILED N 600 - 3048616

Zubehör

EB 2-18 - 3009300



EB 3-18 - 3009305



Schraubwerkzeug

SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-CC HESILED N 600 - 3048616

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-CC HESILED N 600 - 3048616

Zubehör

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-CC HESILED N 600 - 3048616

Zubehör

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-CC HESILED N 600 - 3048616

Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997



UC-TMF 10 - 0818124



UCT-TMF 10 - 0829204



Klemmenmarker beschriftet

ZBF10 CUS - 0825031



UC-TMF 10 CUS - 0824662



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-CC HESILED N 600 - 3048616

Zubehör

UCT-TMF 10 CUS - 0829679



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>