Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Installationsklemme, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, Breite: 15,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Produkteigenschaften

- Die Installationsklemme zeichnet sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus und eignet sich für die Verdrahtung in Installations-Flachverteilern
- Durch die unsymmetrische Anordnung der Klemmen auf der Tragschiene lässt sich die Neutralleitersammelschiene anden Klemmen vorbeiführen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356518048

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	blau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Belastungsstrom maximal	125 A (bei 35 mm² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	125 A
Nennspannung U_N	800 V
Offene Seitenwand	nein

Maße

Breite	15,2 mm
Länge	55 mm
Höhe NS 35/7,5	51 mm

Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Technische Daten

Maße

Höhe NS 35/15	58,5 mm

Anschlussdaten

Hinweis	Klemmstelle
Leiterquerschnitt starr min	0,75 mm²
Leiterquerschnitt starr max	35 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	18
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	2
Leiterquerschnitt flexibel min	0,75 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	18
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	2
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,75 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,75 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	35 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,75 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,75 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,75 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	6 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,75 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	10 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	35 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	35 mm²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	16 mm
Schraubengewinde	M6
Anzugsdrehmoment min	3,2 Nm
Anzugsdrehmoment max	3,7 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120

Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST

Zubehör

Warnschild bedruckt

WS 5-15 - 1004445



Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

WS 4-15 - 1004241



Trennplatte

TS-K - 1302215



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248



ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



UC-TM 10 - 0818069



Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

UCT-TM 10 - 0829142



ZB 12:UNPRINTED - 0812120



UC-TM 12 - 0819194



UCT-TM 12 - 0829144



Schraubwerkzeug

SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Abdeckprofil

Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

EA 11 - 1024263



Brücke

FBI 2-15 - 0201333



FBI 3-15 - 0201278



EB 10-15 - 0205135



EB 2-15 K/UK 35 - 0205119



Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

EB 3-15 K/UK 35 - 0205106



EB 10-15 K/UK 35 - 0205096



SBH 2-15 - 0205232



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

Klemmenmarker beschriftet

ZB 10 CUS - 0824941



UC-TM 10 CUS - 0824605



UCT-TM 10 CUS - 0829623



ZB 12 CUS - 0824942



UC-TM 12 CUS - 0824613



Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

UCT-TM 12 CUS - 0829630



Prüfstecker

PS-MT - 0311647



Isolierhülse

PS-IH WH - 0311566



PS-IH RD - 0311579



PS-IH BU - 0311582



Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

PS-IH YE - 0311595



PS-IH GN - 0311605



PS-IH GY - 0311621



PS-IH BK - 0311634



PS-IH VT - 0311618



Endhalter

Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

Installationsklemme - UTI 35 BU - 3075731

Zubehör

PSB 6/5/6 - 0205290



Zeichnungen

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com