Abgriffklemme - AK 16 - 0404033

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abgriffklemme, Anschlussart Schraubanschluss, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 1,5 mm² - 16 mm², Breite: 9,8 mm, Farbe: silberfarben

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918001858

Technische Daten

Allgemein

Farbe	silberfarben
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Belastungsstrom maximal	76 A (bei 16 mm² Leiterquerschnitt)
Nennstrom I_N	76 A

Maße

Länge	23,5 mm
Breite	9,8 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max	16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	16 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	16
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	16 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	1,5 mm²

Abgriffklemme - AK 16 - 0404033

Technische Daten

Anschlussdaten

2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	6 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	6 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	6 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	10 mm²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	16 mm
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment min	2,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	3 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

Abgriffklemme - AK 16 - 0404033

Approbationen

Approbationsdetails

GOST

Zubehör

Auflagebock

UAB 1 - 3032431



ABN 2/SS - 0404460



AB2/SS - 0404431



AB/SS - 0404428



Abgriffklemme - AK 16 - 0404033

Zubehör

Schraubwerkzeug

SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Neutralleiterschiene

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174



Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



Abgriffklemme - AK 16 - 0404033

Zubehör

UCT-TM 6 - 0828736



Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589




UCT-TM 6 CUS - 0829602



Zeichnungen


Abgriffklemme - AK 16 - 0404033

Maßzeichnung



Abgriffklemme - AK 16 - 0404033

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com