

Schutzdeckel - HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 1690736

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON ADVANCE IP50 Schutzdeckel B6, für Anbauseite, mit Clipverriegelung, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse 3 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918890629

Technische Daten

Maße

Durchmesser Fangschnuröse	3,5 mm
---------------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Allgemein

Bauform	B6
Ausführung	HC-ADVANCE Schutzdeckel
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grau
Dichtung vorhanden	nein

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	27142104
eCl@ss 5.1	27142104
eCl@ss 6.0	27142104
eCl@ss 7.0	27142104
eCl@ss 8.0	27142104

ETIM

ETIM 2.0	EC000241
ETIM 3.0	EC002040

Schutzdeckel - HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 1690736

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC002040

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121712

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen

Maßzeichnung

