

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m

Abbildung zeigt eine 15-polige Variante

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918893118

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Leiterwiderstand max.	≤ 0,09 Ω/m
Kabellänge	2 m
Einzelader, Querschnitt	0,25 mm ²
AWG	24
Außendurchmesser	10,5 mm
Schirmung	Ja
Schirmung	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %
Steckzyklen	> 200

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1

Steckverbinder Modulseite

Polzahl	25
Steckverbinder	D-SUB-Buchsenleiste
Anzahl der Stecker	1

Steckverbinder Steuerungsseite

Polzahl	25
Steckverbinder	D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Stecker	1

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159

Technische Daten

Unterstützte Steuerung

Steuerung	ABB S800 I/O
- passende I/O-Karte	DI810
- passende I/O-Karte	DI811
- passende I/O-Karte	DI814
- passende I/O-Karte	DI830
- passende I/O-Karte	DI831
- passende I/O-Karte	DI840
- passende I/O-Karte	DI885
- passende I/O-Karte	DO810
- passende I/O-Karte	DO814
- passende I/O-Karte	DO840
- passende I/O-Karte	DP820
- passende I/O-Karte	AI810
- passende I/O-Karte	AI820
- passende I/O-Karte	AI830
- passende I/O-Karte	AI835
- passende I/O-Karte	AI845
- passende I/O-Karte	AO810
- passende I/O-Karte	AO820

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000830

UNSPSC


UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

Kabel - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159

Approbationen


UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 

cUL Recognized 

GOST 

cULus Recognized 

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>