

Marker für Klemmen - US2-TM 100 - 0829268

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



UniSheet-Markierungen für Klemmen von Wago, beschriftbar mit THERMOMARK CARD, 12-teilig, Farbe: weiß

Produkteigenschaften

- ✓ Die Marker in Form einheitlicher Karten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
- ✓ Die Karten bieten Platz für Funktionstexte
- ✓ Die UniSheet-Marker US2-TM 100 eignen sich für Klemmen von Wago
- ✓ Die vorgestanzten Beschriftungstreifen lassen sich leicht separieren und einfach montieren
- ✓ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356559591

Technische Daten

Maße

Länge (b)	10,9 mm
Höhe	0,5 mm
Breite (a)	104 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 70 °C

Allgemein

Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	silikonfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PVC
Material	PVC
Anzahl der Einzelschilder	12
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	1

Klassifikationen

eCl@ss

Marker für Klemmen - US2-TM 100 - 0829268

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen