Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Sicherungsklemme, für G-Sicherungseinsatz 10,3 x 38 mm, Querschnitt: 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, Breite: 18 mm, Farbe: schwarz

Produkteigenschaften

- Klemmen zur Absicherung von PV-Strängen
- Spannungsfest bis 1000 V DC

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356482394

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Sicherung	Midget / 10,3 x 38
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	IIIa
Anschluss gemäß Norm	IEC 60269-1 / -2
Nennstrom I_N	30 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Nennspannung U_N	1000 V (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Offene Seitenwand	nein
Prüfspezifikation Berührschutz	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Handrückensicherheit	gewährleistet
Fingersicherheit	gewährleistet
Temperaturindex Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Technische Daten

Maße

Breite	18 mm
Länge	81 mm
Höhe NS 35/7,5	65,5 mm
Höhe NS 35/15	73 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max	25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,75 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	25 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	18
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	3
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	16 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,75 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	10 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	10 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	10 mm²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	11 mm
Lehrdorn	A7
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment min	2 Nm
Anzugsdrehmoment max	2,5 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

UL Listed / GOST / GOST /

Approbationsdetails

UL Listed

Nennspannung UN	1000 V
Nennstrom IN	30 A
mm²/AWG/kcmil	18-6

GOST

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Zubehör

Brücke

VS-UK 10,3-HESI N 3POL - 3048409



EB 56-18 - 3009299



EB 2-18 - 3009300



EB 3-18 - 3009305



Schraubwerkzeug

SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Sicherung

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Zubehör

FUSE 10,3X38 2A PV - 3061295



FUSE 10,3X38 4A PV - 3061305



FUSE 10,3X38 6A PV - 3061318



FUSE 10,3X38 8A PV - 3061321



FUSE 10,3X38 10A PV - 3061334



FUSE 10,3X38 12A PV - 3061347



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Zubehör

FUSE 10,3X38 16A PV - 3061350



FUSE 10,3X38 20A PV - 3061363



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Zubehör

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Zubehör

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker unbeschriftet

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Zubehör

ZBF 16:UNPRINTED - 0827464



UC-TMF 16 - 0819262



UCT-TMF 16 - 0829218



Klemmenmarker beschriftet

ZBF 16 CUS - 0827465



UC-TMF 16 CUS - 0824678



Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Zubehör

UCT-TMF 16 CUS - 0829693



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276




E/NS 35 N - 0800886



Zeichnungen

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com