Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5-10 mm², AWG: 20-8, Breite: 12,2 mm, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
GTIN	4046356052818

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Sicherung	G / 5 x 20
Art der Sicherung	Glas
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-3
Nennstrom I_N	10 A
Nennspannung U_N	500 V
Spannungsbereich Leuchtanzeige	110 V AC ... 250 V AC
Strombereich Leuchtanzeige	0,5 mA ... 2,5 mA
Offene Seitenwand	nein

Maße

Breite	12,2 mm
Länge	71,5 mm
Höhe NS 35/7,5	51,3 mm

Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Technische Daten

Maße

Höhe NS 35/15	58,8 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max	10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	6 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm²
Anschlussart	Schenkelfederanschluss
Abisolierlänge	12 mm
Lehrdorn	A5

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211825

Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121422
UNSPSC 11	39121422
UNSPSC 12.01	39121422
UNSPSC 13.2	39121422

Approbationen

UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Usegroups	**B**	**C**
Nennspannung UN	600 V	600 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	20-8	20-8

KEMA-KEUR

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	0.5-6

cUL Recognized

Usegroups	**B**	**C**
Nennspannung UN	600 V	600 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	20-8	20-8

IECEE CB Scheme

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	10 A

Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Approbationen

mm²/AWG/kcmil	0.5-6

GOST

cULus Recognized

Zubehör

Schraubwerkzeug

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Brücke

FBS 2-6 - 3030336



FBS 3-6 - 3030242



Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Zubehör

FBS 4-6 - 3030255



FBS 5-6 - 3030349



FBS 10-6 - 3030271



FBS 20-6 - 3030365



RB ST (2,5/4)-1,5 - 3038943



Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Zubehör

RB UT 35-ST(2,5/4) - 3047280



RB UT 16-ST(2,5/4) - 3047099



RB UT 10-ST(2,5/4) - 3047086



RB UT 6-ST(2,5/4) - 3047264



RB ST 35-(2,5/4) - 3030899



Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Zubehör

RB ST 16-(2,5/4) - 3030886



RB ST 10-(2,5/4) - 3030873



RB ST 6-(2,5/4) - 3030860



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Zubehör

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Zubehör

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Zubehör

NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Prüfstecker

PS-6 - 3030996



PS-6/2,3MM RD - 3038736



PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Zubehör

PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Zubehör

PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Abschlussdeckel

DP PS-6 - 3036738



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Zubehör

CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442




E/UK 1 - 1201413



Zeichnungen

Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264


Applikationszeichnung



Sicherungsklemmen in Verbundanordnung, Block bestehend aus 5 Sicherungsklemmen


Sicherungsreihenklemme - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) - 3034264

Applikationszeichnung



Sicherungsklemme in Einzelanordnung, Block bestehend aus einer Sicherungsklemme und 4 Durchgangsklemmen

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com