

Prüfstecker - PS-6/2,3MM RD - 3038736

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Prüfstecker, Farbe: rot

Abbildung zeigt die Variante 5,2 mm Breite

Produkteigenschaften

- ☒ Zweiteiliger Prüfstecker für die individuelle Farbzusammenstellung der Stecker
- ☒ Die Prüfstecker werden in den Funktionsschacht der Klemmen aus dem CLIPLINE complete System oder in dafür vorgesehene Prüfabgriffe gesteckt

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918904166

Technische Daten

Technische Daten

Farbe	rot
Material	PA
Rastermaß	6 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Temperatur minimal	-40 °C
Temperatur maximal	125 °C

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141111
eCl@ss 6.0	27141148
eCl@ss 7.0	27141148
eCl@ss 8.0	27141148

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
----------	----------

Prüfstecker - PS-6/2,3MM RD - 3038736

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>