

Kennzeichnungsbogen - SK U WH:UNGESTANZT - 0800129

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kennzeichnungsbogen, Din A4, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Office-Drucksysteme, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 296 x 210 mm

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- ☒ Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK U ...-Bögen erhältlich
- ☒ Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
- ☒ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- ☒ Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918005733

Technische Daten

Maße

Länge (b)	296 mm
Breite (a)	210 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 150 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Hinweis	Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren
Farbe	weiß
Material	Polyester

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137

Kennzeichnungsbogen - SK U WH:UNGESTANZT - 0800129

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001675

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen