

Abdeckprofil - APH-ME - 3034374

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME

Produkteigenschaften

- ✓ Der Endhalter APH-ME wird zusammen mit der Abdeckung AP-ME eingesetzt
- ✓ Er bietet Parkmöglichkeiten für Steckbrücken FBS ...-8 und ist optional plombierbar

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356316767

Technische Daten

Maße

Länge (b)	138 mm
Höhe	69 mm
Breite (a)	8,2 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110804
eCl@ss 4.1	27110804
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27141143

Abdeckprofil - APH-ME - 3034374

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>