Flansch - SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - 1424131

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Flanschgehäuse, 25 mm x 25 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356693349

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemein

Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder
Montageart	Vorderwandmontage, Vierkantflansch 25 mm Seitenlänge Vierkantflansch

Material

Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	FKM

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002062

Flansch - SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - 1424131

Klassifikationen

ETIM


ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Zeichnungen

Maßzeichnung



M12-Einbaustecker, Vierkantflansch

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com