

# Einsteckschild - EMT (10X4)R - 0816235

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm

Bild zeigt Variante EMT (40x17)R

## Produkteigenschaften

- Für die Beschriftung mit dem Laserdrucker stehen PABL ... - Bögen zur Verfügung
- Bedruckbar mit THERMOMARK... für Rollenmaterial
- Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT ... Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Hülse
- EMT ... Einsteckschilder für die Beschriftung von unterschiedlichen Kennzeichnungshülsen

## Kaufmännische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Verpackungseinheit</b> | 1             |
| <b>GTIN</b>               | 4046356123396 |

## Technische Daten

### Maße

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Länge (b)</b>  | 10 mm |
| <b>Breite (a)</b> | 4 mm  |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Wischbeständigkeit</b>            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)             |
| <b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | -40 °C ... 120 °C                       |
| <b>Empfohlene Lagerkonditionen</b>   | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. |

### Allgemein

|  |   |
|--|---|
| <b>Farbe</b>                                     | weiß                                      |
| <b>Inhaltsstoffe</b>                             | silikon- und halogenfrei                  |
| <b>Material</b>                                  | Polyester                                 |
| <b>Anzahl der Einzelschilder</b>                 | 7500                                      |
| <b>Anzahl der Einzelschilder pro Zeile</b>       | 10  |
| <b>Bedruckbarkeit</b>                            | Thermotransfer                            |
| <b>Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe</b>    | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| <b>Ergebnis</b>                                  | Prüfung bestanden                         |
| <b>Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation</b> | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| <b>Prüfdauer</b>                                 | 96 h                                      |
| <b>Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung</b>       | Prüfung bestanden                         |

# Einsteckschild - EMT (10X4)R - 0816235

## Technische Daten

### Allgemein

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Salznebel Prüfspezifikation</b>                          | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| <b>Prüfdauer</b>  | 96 h                                |
| <b>Ergebnis Salznebelprüfung</b>                            | Prüfung bestanden                   |
| <b>Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation</b> | in Anlehnung an DIN 50018:2013-05   |
| <b>Klimastufe</b>   | AHT 1,0 S                           |
| <b>Zyklen</b>   | 2                                   |
| <b>Ergebnis Kondenswasserprüfung</b>                        | Prüfung bestanden                   |
| <b>Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation</b>   | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| <b>Ergebnis</b>   | Prüfung bestanden                   |
| <b>Stärke Folie</b>   | 175 µm                              |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27149103 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27400401 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC001530 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001530 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121410 |

## Zubehör

## Farbband

# Einsteckschild - EMT (10X4)R - 0816235

## Zubehör

THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>