

Crimpkontakt - CK4,0-ED-1,50BU AG - 1663271

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 1,50 mm², versilbert

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
GTIN	4017918123086

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Hinweis	für HC-M-3-Module
Durchgangswiderstand	≤ 0,003 Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	16
Abisolierlänge der Einzeller	9 mm (9,6 mm (4-6 mm ²)/ 18mm (10mm ²))
Steckzyklen	≥ 500

Allgemein

Ausführung	Buchsen-Einzelkontakt
Serie	HC-M-03
Anschluss technik	Crimpanschluss

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	versilbert

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424

Crimpkontakt - CK4,0-ED-1,50BU AG - 1663271

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

UL Recognized / GOST /

Approbationsdetails

UL Recognized 

GOST 

Zubehör

Montagewerkzeug

CK4,0-EWZ - 1662735



Crimpkontakt - CK4,0-ED-1,50BU AG - 1663271

Zubehör

Crimpwerkzeug

CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - 1205859



Zubehör

CRIMPFOX-4,0-ED-2,50 - 1205846



Zeichnungen

Maßzeichnung

