

Gewebeetikettenbogen - BMK 38X11 YE - 5031676

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Gewebeetikettenbogen, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 38 x 11 mm

Produkteigenschaften

- ☒ In unterschiedlichen Abmaßen lieferbar
- ☒ Selbstklebende Etiketten zum Beschriften von Hand oder mit dem Plotter
- ☒ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- ☒ Sichere Haftung auch auf gebogenen oder unebenen Oberflächen sowie um die Ecke

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918095505

Technische Daten

Maße

Länge (b)	38 mm
Breite (a)	11 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Hinweis	CMS beschriftbar
Farbe	gelb
Material Basiselement	Polyesterfolie
Inhaltsstoffe	silikonfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	Polyesterfolie
Anzahl der Einzelschilder	88
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218

Gewebeetikettenbogen - BMK 38X11 YE - 5031676

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Drucksystemzubehör

CMS-P1-PAD - 5144819



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>