

Artikelnummer: 250-1403
 Produktbeschreibung: 1-Leiter-Klemmenleiste für
 Leiterplatten; 1 Lötstift/Pol versetzt; 3-
 polig; Rastermaß 2,54 mm / 0,1 in; mit
 Betätigungsdrücker; Frontverdrahtung



Verpackungseinheit 520 4*130 Stück

Rastermaß von [mm]	2,54 mm
Rastermaß von [inch]	0,1 in
Polzahl	3
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	2 A
Strom CSA	2 A
Querschnitt von [mm ²]	0,2 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	0,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	24 AWG
Querschnitt bis [AWG]	20 AWG
Leiterart	f (feindrähtig)
Querschnitt bis [AWG]	20 AWG
Querschnitt von [AWG]	26 AWG
Durchmesser von [mm]	0,4 mm
Durchmesser bis [mm]	0,8 mm
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	2 A
Gewicht	1,133 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	3
Höhe [mm]	13,1 mm
Höhe [inch]	0,516 in
Breite [mm]	9,12 mm
Breite [inch]	0,359 in
Tiefe [mm]	12 mm
Tiefe [inch]	0,472 in
Abisolierlänge von [mm]	8,5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9,5 mm
Abisolierlänge [inch]	0,35 in