

Artikelnummer: 250-1404  
 Produktbeschreibung: 1-Leiter-Klemmenleiste für  
 Leiterplatten; 1 Lötstift/Pol versetzt; 4-  
 polig; Rastermaß 2,54 mm / 0,1 in; mit  
 Betätigungsdrücker; Frontverdrahtung



Verpackungseinheit 400 4\*100 Stück

Rastermaß von [mm]	2,54 mm
Rastermaß von [inch]	0,1 in
Polzahl	4
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	2 A
Strom CSA	2 A
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,2 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	24 AWG
Querschnitt bis [AWG]	20 AWG
Leiterart	f (feindrätig)
Querschnitt bis [AWG]	20 AWG
Querschnitt von [AWG]	26 AWG
Durchmesser von [mm]	0,4 mm
Durchmesser bis [mm]	0,8 mm
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	2 A
Gewicht	1,58 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potenziale	4
Höhe [mm]	13,1 mm
Höhe [inch]	0,516 in
Breite [mm]	11,66 mm
Breite [inch]	0,459 in
Tiefe [mm]	12 mm
Tiefe [inch]	0,472 in
Abisolierlänge von [mm]	8,5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9,5 mm
Abisolierlänge [inch]	0,35 in