

Artikelnummer: 250-1405
 Produktbeschreibung: 1-Leiter-Klemmenleiste für
 Leiterplatten; 1 Lötstift/Pol versetzt; 5-
 polig; Rastermaß 2,54 mm / 0,1 in; mit
 Betätigungsdrücker; Frontverdrahtung



Verpackungseinheit 240 4*60 Stück

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Rastermaß von [mm] | 2,54 mm |
| Rastermaß von [inch] | 0,1 in |
| Polzahl | 5 |
| Spannung CSA | 300 V |
| Spannung UL | 300 V |
| Strom UL | 2 A |
| Strom CSA | 2 A |
| Querschnitt von [mm ²] | 0,2 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 0,5 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 24 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 20 AWG |
| Leiterart | f (feindrähtig) |
| Querschnitt bis [AWG] | 20 AWG |
| Querschnitt von [AWG] | 26 AWG |
| Durchmesser von [mm] | 0,4 mm |
| Durchmesser bis [mm] | 0,8 mm |
| Bemessungsspannung EN | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennstrom | 2 A |
| Gewicht | 1,918 g |
| Farbe | grau |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 5 |
| Gesamte Anzahl der Potenziale | 5 |
| Höhe [mm] | 13,1 mm |
| Höhe [inch] | 0,516 in |
| Breite [mm] | 14,2 mm |
| Breite [inch] | 0,559 in |
| Tiefe [mm] | 12 mm |
| Tiefe [inch] | 0,472 in |
| Abisolierlänge von [mm] | 8,5 mm |
| Abisolierlänge bis [mm] | 9,5 mm |
| Abisolierlänge [inch] | 0,35 in |