

**Artikelnummer:** 218-503  
**Produktbeschreibung:** 1-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten; 3-polig; 2 Lötstifte/Pol in Reihe; mit Betätigungsschieber; Rastermaß 2,54 mm / 0,1 in; Front- / Seitliche Verdrahtung



Verpackungseinheit 1000 10\*100 Stück

Rastermaß von [mm]	2,54 mm
Rastermaß von [inch]	0,1 in
Polzahl	3
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	150 V
Spannung UL	150 V
Strom UL	4 A
Strom CSA	4 A
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	6 A
Gewicht	1,055 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Front-/Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	3
Höhe [mm]	8,1 mm
Höhe [inch]	0,319 in
Breite [mm]	9,12 mm



Tiefe [mm]	13 mm
Tiefe [inch]	0,512 in
Abisolierlänge von [mm]	5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	6 mm
Abisolierlänge [inch]	0,22 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten