



## Datenblatt

Artikelnummer: 218-504  
 Produktbeschreibung: 1-Leiter-Klemmenleiste für  
 Leiterplatten; 4-polig; 2 Lötstifte/Pol in  
 Reihe; mit Betätigungsschieber;  
 Rastermaß 2,54 mm / 0,1 in; Front- /  
 Seitliche Verdrahtung



Verpackungseinheit 500 5\*100 Stück

Rastermaß von [mm]	2,54 mm
Rastermaß von [inch]	0,1 in
Polzahl	4
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	20 AWG
Spannung CSA	150 V
Spannung UL	150 V
Strom UL	4 A
Strom CSA	4 A
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	6 A
Gewicht	1,376 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Front-/Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potenziale	4
Höhe [mm]	8,1 mm
Höhe [inch]	0,319 in
Breite [mm]	11,66 mm
Breite [inch]	0,459 in
Tiefe [mm]	13 mm
Tiefe [inch]	0,512 in
Abisolierlänge von [mm]	5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	6 mm
Abisolierlänge [inch]	0,22 in