

---

Artikelnummer: 745-502/006-000  
Produktbeschreibung: Klemmenleiste für Leiterplatten; 4 Lötstifte/Pol; 2-polig; Rastermaß 10 mm / 0,394 in; ohne Befestigungsflansch; Frontverdrahtung

---



Verpackungseinheit 48 Stück

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Rastermaß von [mm]                 | 10 mm                 |
| Rastermaß von [inch]               | 0,394 in              |
| Polzahl                            | 2                     |
| Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ] | 0,2 mm <sup>2</sup>   |
| Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ] | 16 mm <sup>2</sup>    |
| Querschnitt von [AWG]              | 24 AWG                |
| Querschnitt bis [AWG]              | 06 AWG                |
| Anschlussart                       | CAGE CLAMP®-Anschluss |
| Bemessungsspannung EN              | 250 V                 |
| Bemessungsstoßspannung             | 4 kV                  |
| Verschmutzungsgrad                 | 3                     |
| Nennstrom                          | 57 A                  |
| Gewicht                            | 19,037 g              |
| Farbe                              | grau                  |
| Verdrahtungsart                    | abgewinkelt           |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen    | 2                     |
| Gesamte Anzahl der Potenziale      | 2                     |
| Höhe [mm]                          | 27 mm                 |
| Höhe [inch]                        | 1,06 in               |
| Breite [mm]                        | 21,7 mm               |
| Breite [inch]                      | 0,854 in              |
| Tiefe [mm]                         | 33,4 mm               |



|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Abisolierlänge von [mm] | 12 mm   |
| Abisolierlänge bis [mm] | 13 mm   |
| Abisolierlänge [inch]   | 0,49 in |

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten