
Artikelnummer: 218-104
Produktbeschreibung: 1-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten; 4-polig; 2 Lötstifte/Pol in Reihe; mit Betätigungsschieber; Rastermaß 2,5 mm / 0,098 in; Front- / Seitliche Verdrahtung



Verpackungseinheit 500 5*100 Stück

Rastermaß von [mm]	2,5 mm
Rastermaß von [inch]	0,098 in
Polzahl	4
Querschnitt von [mm ²]	0,08 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	0,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	20 AWG
Spannung CSA	150 V
Spannung UL	150 V
Strom UL	4 A
Strom CSA	4 A
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	6 A
Gewicht	1,373 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Front-/Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potenziale	4
Höhe [mm]	8,1 mm
Höhe [inch]	0,319 in



Breite [inch]	0,512 in
Tiefe [mm]	11,5 mm
Tiefe [inch]	0,453 in
Abisolierlänge von [mm]	5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	6 mm
Abisolierlänge [inch]	0,22 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten