

**Artikelnummer:** 250-405  
**Produktbeschreibung:** 1-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten; 1 Lötstift/Pol versetzt; 5-polig; Rastermaß 2,5 mm / 0,098 in; mit Betätigungsdrücker; Frontverdrahtung



Verpackungseinheit 1 Stück

Rastermaß von [mm]	2,5 mm
Rastermaß von [inch]	0,098 in
Polzahl	5
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	2 A
Strom CSA	2 A
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,2 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	24 AWG
Querschnitt bis [AWG]	20 AWG
Leiterart	f (feindrähtig)
Querschnitt bis [AWG]	20 AWG
Querschnitt von [AWG]	26 AWG
Durchmesser von [mm]	0,4 mm
Durchmesser bis [mm]	0,8 mm
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	2 A
Gewicht	1,898 g
Farbe	grau



Gesamte Anzahl der Klemmstellen	5
Gesamte Anzahl der Potenziale	5
Höhe [mm]	13,1 mm
Höhe [inch]	0,516 in
Breite [mm]	14 mm
Breite [inch]	0,551 in
Tiefe [mm]	12 mm
Tiefe [inch]	0,472 in
Abisolierlänge von [mm]	8,5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9,5 mm
Abisolierlänge [inch]	0,35 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten