

**Signalleuchten mit Lampenfassung - W 2 x 4,6d, 9,1 mm,  
 Blende rund, Blende grün**
**1.66.001.011/1502**

**Allgemein**

Blendenform	rund
Blendenfarbe	transparent grün
Bunddurchmesser	11 mm

**Einbaumaße**

Bauhöhe	7 mm
Einbautiefe	25,5 mm
Einbauöffnung	11,10 mm

**Mechanischer Aufbau**

Befestigung	Gewinding
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,5 mm
Lampenfassung	W 2 x 4,6d
Leuchtmittel	Glühlampe

**Elektrische Kennwerte**

Grenzwert Spannung max.	35 V
Grenzwert Leistung max.	1,2 W

**Sonstige Angaben**

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	1 g

Einbaubohrung



