

**Signalleuchten mit Lampenfassung - W 2 x 4,6d, 9,1 mm,
 Blende rund, Blende transparent**
1.66.001.011/1002

Allgemein

Blendenform	rund
Blendenfarbe	transparent farblos
Bunddurchmesser	11 mm

Einbaumaße

Bauhöhe	7 mm
Einbautiefe	25,5 mm
Einbauöffnung	11,10 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,5 mm
Lampenfassung	W 2 x 4,6d
Leuchtmittel	Glühlampe

Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	35 V
Grenzwert Leistung max.	1,2 W

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	1 g

Einbaubohrung



