

**Signalleuchten mit Lampenfassung - T 4,6, 9,1 mm, Blende
 rund, Blende grün
 1.02.157.001/1510**

Allgemein

Blendenform	rund flach
Blendenfarbe	transparent grün
Bunddurchmesser	11 mm

Einbaumaße

Bauhöhe	3,5 mm
Einbautiefe	30,5 mm
Einbauöffnung	9,1 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	T 4,6
Leuchtmittel	Glühlampe

Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	35 V
Grenzwert Leistung max.	1 W

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	1 g

Einbaubohrung



