

Signalleuchten mit integrierter LED - 5 mm, Blende rund vorstehend, 24 - 28 V

1.69.508.846/1402

Langer Anschluss ist Anode.



Allgemein

Blendenform	rund vorstehend
Blendenfarbe	transparent gelb
Bunndurchmesser	5,8 mm

Einbaumaße

Bauhöhe	3,5 mm
Einbautiefe	18 mm
Einbauöffnung	5 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	LED gelb

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung UB	24 - 28 V
Integrierter Strombegrenzungs-Widerstand	ja
Durchlass-Spannung UF bei 25°C	bei 10 mA Durchlass-Strom 2,2 V
Sperrspannung UR bei 25°C	3 V
Durchlass-Strom, IF bei 25°C	8 - 12 mA
Sperrstrom IR bei 25°C	100 µA
Verlustleistung Ptot bei 25°C	max. 120 mW

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	0,35 g

Einbaubohrung



