

## LED-Lampe mit Brückengleichrichter, superhell

Socket BA9s (10 x 28 mm)

Spannung	Strom	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/St. in EURO
12 V AC/DC	17 mA	rot	59091211	
		gelb	59091212	
		ultragrün	59091213	
		blau	59091214	
		weiß	59091215	
		warmweiß	59091226	
24 V AC/DC	13 mA	rot	59092411	
		gelb	59092412	
		ultragrün	59092413	
		blau	59092414	
		weiß	59092415	
		warmweiß	59092426	
230 V AC/DC	3 mA	rot	59092311	
		gelb	59092312	
		ultragrün	59092313	
		blau	59092314	
		weiß	59092315	
		warmweiß	59092326	
Lampenzieher T3 <sup>1/4</sup>			01909007	



LED

## LED-Lampe mit Brückengleichrichter, superhell

Socket E10 (10 x 28 mm)

Spannung	Strom	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/St. in EURO
12 V AC/DC	17 mA	rot	59101211	
		gelb	59101212	
		ultragrün	59101213	
		blau	59101214	
		weiß	59101215	
		warmweiß	59101226	
24 V AC/DC	13 mA	rot	59102411	
		gelb	59102412	
		ultragrün	59102413	
		blau	59102414	
		weiß	59102415	
		warmweiß	59102426	
230 V AC/DC	3 mA	rot	59102311	
		gelb	59102312	
		ultragrün	59102313	
		blau	59102314	
		weiß	59102315	
		warmweiß	59102326	
Lampenzieher T3 <sup>1/4</sup>			01909007	

