

# Datenblatt / Data Sheet

## LED-Kugellampen mit Brückengleichrichter - 5mm LED AC/DC

LED bulb lamp with bridge rectifier - 5mm LED AC/DC



### Technische Daten / technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	52210611	52210612	52210613	52210614	52210615
Farbe / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	6V				
Strom / Current	12mA				
Leistung /Power	0.07W				
Abmessungen (ØxH) / Dimensions (ØxH)	Ø11 x 24 mm				
Sockel / Socket	E10				
Material / Material	Glas mit Tauchfarbe / Glass with diving color				

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	52211211	52211212	52211213	52211214	52211215
Farbe / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	12V				
Strom / Current	18mA				
Leistung /Power	0.22W				
Abmessungen (ØxH) / Dimensions (ØxH)	Ø11 x 24 mm				
Sockel / Socket	E10				
Material / Material	Glas mit Tauchfarbe / Glass with diving color				

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
Artikelnummer / Item no.	52212411	52212411	52212411	52212411	52212411
Farbe / Color	Rot / Red	Gelb / Yellow	Grün / Green	Blau / Blue	Weiß / White
Spannung / Voltage	24V				
Strom / Current	20mA				
Leistung /Power	0.48W				
Abmessungen (ØxH) / Dimensions (ØxH)	Ø11 x 24 mm				
Sockel / Socket	E10				
Material / Material	Glas mit Tauchfarbe / Glass with diving color				

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Subject to technical changes and errors.

Vorläufig / preliminarily

Datum / Date: 02.2012 AS2      Revision: 1.0

Seite 1 von 1