

17.01.2011

**Signalleuchten mit integrierter LED - 5 mm, Blende rund flach,
24 - 28 V**

1.69.508.870/1503

Langer Anschluss ist Anode.



Allgemein

| | |
|-----------------|------------------|
| Blendenform | rund flach |
| Blendenfarbe | transparent grün |
| Bunddurchmesser | 5,8 mm |

Einbaumaße

| | |
|---------------|-------|
| Bauhöhe | 1 mm |
| Einbautiefe | 18 mm |
| Einbauöffnung | 5 mm |

Mechanischer Aufbau

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Befestigung | Eindrücken in Einbauöffnung |
| Anschlüsse | Lötanschluss |
| Lampenfassung | nein |
| Leuchtmittel | LED grün |

Elektrische Kennwerte

| | |
|--|---------------------------------|
| Betriebsspannung UB | 24 - 28 V |
| Integrierter Strombegrenzungs-Widerstand | ja |
| Durchlass-Spannung UF bei 25°C | bei 10 mA Durchlass-Strom 2,2 V |
| Sperrspannung UR bei 25°C | 3 V |
| Durchlass-Strom, IF bei 25°C | 8 - 12 mA |
| Sperrstrom IR bei 25°C | 100 µA |
| Verlustleistung Ptot bei 25°C | max. 120 mW |

Sonstige Angaben

| | |
|-----------------------|--------|
| Schutzart frontseitig | IP40 |
| Gewicht | 0,35 g |

Einbaubohrung



