

## Datenblatt / Data Sheet

### LED Lampe mit Brückengleichrichter LED bulb with bridge rectifier



### Technische Daten / Technical data

<b>Bezeichnung / Description</b>	<b>Eigenschaften / Characteristics</b>					
<b>Artikelnummer / Item no.</b>	<b>59101211</b>	<b>59101212</b>	<b>59101213</b>	<b>59101214</b>	<b>59101215</b>	<b>59101226</b>
<b>Farbe / Colour</b>	rot red	gelb yellow	grün green	blau blue	weiß white	warmweiß warm white
<b>Wellenlänge / Wavelength</b>	620-630nm	590-600nm	515-525nm	465-475nm	5000-6000K	2800-3300K
<b>Spannung / Voltage</b>	12 V AC/DC					
<b>Strom / Current</b>	18mA					
<b>Leistung / Power</b>	0.22W					
<b>Typ. Lichtstrom / Typ. luminous flux</b>	0.7lm	0.6lm	1.5lm	1.0lm	2.4lm	1.4lm
<b>Abmessungen / Dimensions</b>	siehe Zeichnung / see drawing					
<b>Sockel / Socket</b>	E10					
<b>Abstrahlwinkel / Viewing angle</b>	45°					
<b>Material / Material</b>	Kunststoff klar / Plastic clear					
<b>Lebenserwartung / Life time</b>	30.000h					

### Abmessungen / Dimensions

