

17.01.2011

**Signalleuchten mit integrierter Glühlampe - 7 mm,
Lötanschluss, 24 V, Blende gelb
1.69.511.054/1402**



Approbationen

VDE VDE T85° (nur Versionen mit Glimmlampe)

Allgemein

Blendenform rund
Blendenfarbe transparent gelb
Bunddurchmesser 8,5

Einbaumaße

Bauhöhe 5 mm
Einbautiefe 27,5 mm
Einbauöffnung 7 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse Lötanschluss
Lampenfassung nein
Leuchtmittel Glühlampe

Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max. 24 V
Grenzwert Leistung max. 0,84 W

Sonstige Angaben

Lebensdauer 25.000 h
Schutzart frontseitig IP40
Gewicht 0,87 g

Einbaubohrung



