

**Signalleuchten mit integrierter LED - 5 mm, LED vorstehend,  
 24 - 28 V**
**1.69.508.810/0000**

Langer Anschluss ist Anode.


**Allgemein**

Blendenform	LED vorstehend
Blendenfarbe	transparent grün
Bunddurchmesser	5,8 mm

**Einbaumaße**

Bundlänge	9,1 mm
Bauhöhe	3 mm
Einbautiefe	18 mm
Einbauöffnung	5 mm

**Mechanischer Aufbau**

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	LED grün

**Elektrische Kennwerte**

Betriebsspannung UB	24 - 28 V
Integrierter Strombegrenzungs-Widerstand	ja
Durchlass-Spannung UF bei 25°C	bei 10 mA Durchlass-Strom 2,2 V
Sperrspannung UR bei 25°C	3 V
Durchlass-Strom, IF bei 25°C	8 - 12 mA
Sperrstrom IR bei 25°C	100 µA
Verlustleistung Ptot bei 25°C	max. 120 mW

**Sonstige Angaben**

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	0,35 g

Einbaubohrung



