

**Signalleuchten mit integrierter Glimmlampe - 7 mm,
 Lötanschluss, 230 V, Blende transparent**
1.69.511.059/1002


Approbationen

VDE	VDE T85° (nur Versionen mit Glimmlampe)
-----	---

Allgemein

Blendenform	rund
Blendenfarbe	transparent farblos
Bunddurchmesser	8,5

Einbaumaße

Bauhöhe	5 mm
Einbautiefe	27,5 mm
Einbauöffnung	7 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	Glimmlampe

Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	230 V
-------------------------	-------

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	0,87 g

Einbaubohrung



