

**Signalleuchten mit integrierter Glühlampe - 10 mm, Blende  
 rund, 24 - 28 V, Blende grün**
**1.69.507.105/1502**

**Approbationen**

|     |   |
|-----|---|
| VDE | VDE 0710 (T85° für Glühlampen, T120° für Glimmlampen-Versionen) |
|-----|---|

**Allgemein**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Blendenform     | rund             |
| Blendenfarbe    | transparent grün |
| Bunddurchmesser | 12,5             |

**Einbaumaße**

|               |       |
|---------------|-------|
| Bauhöhe       | 3 mm  |
| Einbautiefe   | 30 mm |
| Einbauöffnung | 10 mm |

**Mechanischer Aufbau**

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Befestigung   | Eindrücken in Einbauöffnung           |
| Anschlüsse    | Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm |
| Lampenfassung | nein                                  |
| Leuchtmittel  | Glühlampe                             |

**Elektrische Kennwerte**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Grenzwert Spannung max. | 28 V  |
| Grenzwert Leistung max. | 1,2 W |

**Sonstige Angaben**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Lebensdauer           | 10.000 h |
| Schutzart frontseitig | IP40     |
| Gewicht               | 2,5 g    |

Einbauöffnung



