


RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe: 

## Daten

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 2)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	12 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 2) $\hat{=}$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

### Anschlussdaten

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

### Geometrische Daten

Rastermaß	7,5/7,62 mm / 0.295/0.3 inch
-----------	------------------------------

### Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
Brandlast	0.046 MJ
Gewicht	2.138 g

## Kaufmännische Daten



Ursprungsland	DE
GTIN	4044918287685
Zolltarifnummer	85366990990
Produktgruppe	3 (Multisteckersystem)
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
eCl@ss 8.0	27-14-11-48
ETIM 6.0	EC002555
ETIM 5.0	EC002555

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>CB</b> DEKRA Certification B.V.	NL-39756

### Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	14-HG1241537-PDA
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000016Z

Änderungen vorbehalten.