

## Datenblatt | Artikelnummer: 231-907

Einlegebrücker; 7-fach; passend für Federleisten der Serie 231; mit Rastermaß 5 mm; isoliert

[www.wago.com/231-907](http://www.wago.com/231-907)



RoHS  
Compliant ✓

BOMcheck.net

Farbe: ■

### Daten

#### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	16 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 2) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

#### Anschlussdaten

Polzahl	7
---------	---

#### Geometrische Daten

Rastermaß	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch
Breite	35,3 mm / 1.39 inch
Tiefe	6,15 mm / 0.242 inch

#### Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0



Brandlast	0.016 MJ
Gewicht	1.72 g

### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454565862
Zolltarifnummer	85366990990
Produktgruppe	3 (Multisteckersystem)
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
eCl@ss 8.0	27-14-11-40
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.