

Artikelnummer: 256-501
Produktbeschreibung: Anreihbare Einzelklemme für Leiterplatten; 2 Lötstifte/Pol; 1-polig;
 Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0,3 in; Frontverdrahtung; CAGE
 CLAMP®-Anschluss



Verpackungseinheit 400 4*100 Stück

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Rastermaß von [mm] | 7,5 mm |
| Rastermaß bis [mm] | 7,62 mm |
| Rastermaß von [inch] | 0,295 in |
| Rastermaß bis [inch] | 0,3 in |
| Polzahl | 1 |
| Querschnitt von [mm ²] | 0,08 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 2,5 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 28 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 12 AWG |
| Anschlussart | CAGE CLAMP®-Anschluss |
| Spannung UL | 300 V |
| Spannung CSA | 300/600 V |
| Strom UL | 15 A |
| Strom CSA | 15/5 A |
| Bemessungsspannung EN | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung EN | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennstrom | 16 A |



| | |
|---------------------------------|-------------|
| Farbe | grau |
| Verdrahtungsart | abgewinkelt |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 1 |
| Gesamte Anzahl der Potenziale | 1 |
| Höhe [mm] | 18,2 mm |
| Höhe [inch] | 0,72 in |
| Breite [mm] | 7,5 mm |
| Breite [inch] | 0,295 in |
| Tiefe [mm] | 17,6 mm |
| Tiefe [inch] | 0,693 in |
| Abisolierlänge von [mm] | 5 mm |
| Abisolierlänge bis [mm] | 6 mm |
| Abisolierlänge [inch] | 0,22 in |

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten