


Artikelnummer: 282-698/281-449  
 Produktbeschreibung: 2-Leiter-Sicherungsklemme für KFZ-Sicherungen; Mittenbeschriftung; mit Prüfmöglichkeit; mit Defekt-Anzeige durch LED; TS 35; Frontverdrahtung



Verpackungseinheit 25 Stück

Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,2 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	6 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	24 AWG
Querschnitt bis [AWG]	10 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	24 V
Spannung UL	24 V
Strom UL	30 A
Strom CSA	30 A
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	25 A
Nennstrom	30 A
Gewicht	18,15 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	abgewinkelt
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	2
Höhe [mm]	33,5 mm
Höhe [inch]	1,32 in
Breite [mm]	8 mm
Breite [inch]	0,315 in
Tiefe [mm]	85 mm
Tiefe [inch]	3,35 in
Abisolierlänge von [mm]	12 mm
Abisolierlänge bis [mm]	13 mm
Abisolierlänge [inch]	0,49 in