



Datenblatt für KUN 30  
 Artikelnummer: 931804100



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 931 804-100
<b>Beschreibung:</b>	Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Stecker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt. Buchse Messing verzinnt.
<b>Typ:</b>	KUN 30 schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	931 804-100
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm
<b>Kontaktart:</b>	gefederter Stift
<b>Anschlussart:</b>	löten
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	3 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	verzinkt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PVC-P
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +70 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 V-2
<b>Zeichnung</b>	
	