
Artikelnummer: 285-427
Produktbeschreibung: Potentialabgriff; für 35 mm² Hochstromklemmen; Modulbreite 8 mm



Verpackungseinheit 5 Stück

Querschnitt von [mm ²]	0,2 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	6 mm ²
Querschnitt von [AWG]	24 AWG
Querschnitt bis [AWG]	10 AWG
Bemessungsspannung EN	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	32 A
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	1
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Breite [mm]	8 mm
Breite [inch]	0,315 in
Abisolierlänge von [mm]	12 mm
Abisolierlänge bis [mm]	13 mm
Abisolierlänge [inch]	0,49 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
285-427	UR	E45172	600	30	24-10

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten