


Artikel-Nr.: 730438

Bez.: Winkel-Adapter, TNC-Stecker auf TNC-Kupplung, 50 Ohm

Impedance	50 $\Omega$
Frequency range	0 to 4GHz
Voltage rating	500 volts peak
Dielectric withstanding voltage	1500 volts rms
VSWR	M39012 straight connectors: 1.3 max 0-4GHz M39012 right angle: 1.35 max 0-4GHz
Other (MIL-C-39012 Cable Connectors)	Contact resistance: center contact 1.5 milliohm outer contact 0.2 milliohm Insertion loss: 0.2db max at 3.0GHz Insulation resistance: 5000 megohms(min)

4	Shell	Brass	Nickel
3	Insulator	Delrin	White
2	Contact	Brass	Gold
1	Body	Brass	Nickel
NO	Description	Material	Finish



NOTE: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)

1. BRASS PER JIS-C3604
2. CONNECTOR INTERFACE PER MIL-STD-348A
3. PART TO BE CLEAN AND FREE BURRS
4. NICKEL PL 70  $\mu$ " THICK OVER COPPER STRIKE
5. GOLD PL 1-3  $\mu$ " OVER NICKEL PL 70  $\mu$ " THICK OVER COPPER STRIKE

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

