

Artikelnummer: 236-501
Produktbeschreibung: Anreihbare Einzelklemme für Leiterplatten; 2 Lötstifte/Pol; 1-polig;
 Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0,3 in; Front- / Seitliche Verdrahtung;
 CAGE CLAMP®-Anschluss



Verpackungseinheit 400 4*100 Stück

Rastermaß von [mm]	7,5 mm
Rastermaß bis [mm]	7,62 mm
Rastermaß von [inch]	0,295 in
Rastermaß bis [inch]	0,3 in
Polzahl	1
Querschnitt von [mm ²]	0,08 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	15 A
Strom CSA	15 A
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	16 A
Bemessungsspannung EN	800 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	16 A



Farbe	grau
Verdrahtungsart	Front-/Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	1
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	13 mm
Höhe [inch]	0,512 in
Breite [mm]	7,5 mm
Breite [inch]	0,295 in
Tiefe [mm]	14 mm
Tiefe [inch]	0,551 in
Abisolierlänge von [mm]	5 mm
Abisolierlänge bis [mm]	6 mm
Abisolierlänge [inch]	0,22 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten