

Artikelnummer: 2000-1401
 Produktbeschreibung: 4-Leiter-Durchgangsklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet; für TS 35; Frontverdrahtung; CAGE CLAMP®S-Anschluss

Verpackungseinheit 100 Stück

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Querschnitt von [mm ²] | 0,14 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 1 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 24 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 16 AWG |
| Anschluss technik | CAGE CLAMP®S |
| Querschnitt von [mm ²] | 0,14 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 1,5 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 24 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 16 AWG |
| Leiterart | e+f |
| Anschluss technik | CAGE CLAMP®S |
| Bemessungsspannung EN | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennstrom | 13,5 A |
| Nennstrom | 18 A |
| Gewicht | 4,92 g |
| Farbe | grau |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 4 |
| Gesamte Anzahl der Potenziale | 1 |
| Höhe [mm] | 33 mm |



| | |
|-------------------------|----------|
| Breite [mm] | 3,5 mm |
| Breite [inch] | 0,138 in |
| Tiefe [mm] | 67,9 mm |
| Tiefe [inch] | 2,673 in |
| Abisolierlänge von [mm] | 10 mm |
| Abisolierlänge bis [mm] | 12 mm |
| Abisolierlänge [inch] | 0,34 in |

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten