

Artikelnummer: 285-447

Produktbeschreibung: Potentialabgriff; für 50 mm² Hochstromklemmen; Modulbreite 16

mm



## Verpackungseinheit 5 Stück

Querschnitt von [mm²]	0,2 mm²
• •	•
Querschnitt bis [mm²]	6 mm²
Querschnitt von [AWG]	24 AWG
Querschnitt bis [AWG]	10 AWG
Aderzahl	2
Bemessungsspannung EN	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	41 A
Farbe	grau
Verdrahtungsart	abgewinkelt
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	2
Breite [mm]	16 mm
Breite [inch]	0,63 in
Abisolierlänge von [mm]	40
	12 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm 13 mm
Abisolierlänge bis [mm] Abisolierlänge [inch]	



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm² ]
285-447	UR	E45172	600	30	24-10

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten